

**uvex****Par rukavica uvex C500 XG, veličina rukavice: 10**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094555 10
GTIN	4048612040072
Razred artikla	04W

## Opis

### Izvedba:

C500 XG. Rukavice za zaštitu od posjekotina bez silikona. Zahvaljujući **prevlaci po čitavoj površini rukavice izrađenoj od** visokoučinkovitih elastomera, prikladna za korištenje kod teških radova u nauljenom, masnom i mokrom radnom okruženju. **Snažnu protukliznu zaštitu kod rada s nauljenim elementima** jamči Xtra-Grip prevlaka.

**Serija uvex 500.** Pouzdane zaštitne rukavice s tehnologijom Bamboo TwinFlex® od bambus viskoze, HPPE-a i poliamida za udoban osjećaj prilikom nošenja i naprednu regulaciju prozračnosti.

### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

## Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Serija	uvex C500

Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja
Kategorija zaštite	Kategorija II
Funkcija rukavice	Bez silikona
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
Materijal nosača	Poliamid, HPPE, staklo, bambus, viskoza
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Potpuna presvlaka
Područje primjene	Heavy Duty
Boja	antracit / limeta
Težina	93 g
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja