



LED strojna svjetiljka okruglo, tip: 250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081435 250
GTIN	4260131235498
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Robusna LED svjetiljka za stroj u **aluminijskom kućištu** i satiniranoj akrilnoj stijenci za **homogenu rasvjetu od 160 stupnjeva**.

- **Skoro bez refleksija, bez zasljepljivanja i treperenja.**
- **Priključak na 24 V mrežna jedinica ili 24 V strojno upravljanje.**

Okretljiv.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje magnete s omotane gumom, napajanje.

Tehnički opis

Jakost svjetlosti	900 lm
Rasvjetno tijelo	LED modul
Snaga svjetlosti	9 W

Opskrba energijom	Mrežni pogon
ATEX zona	nema
Ukupna duljina	250 mm
Ø glave	40 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Vrsta proizvoda	Strojna svjetiljka