

Erdi**Ideal-škare za lim s dvokomponentnom drškom, lijevi smjer obrade, ukupna duljina: 230mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	767055 230
GTIN	4010220031964
Razred artikla	73X

Opis

Izvedba:

Glava škara od INOX čelika (min. HRC 61). Kompaktna glava škara s djelomično upuštenim vijkom. Dvokomponentne ručke s mekanim protukliznim umetkom za lagano rukovanje. Reducirani kut otvaranja ručke za optimalno rukovanje pri jednakoj duljini reza. Centrični zatvarač za jednostavno rukovanje bez prebacivanja ruku (za dešnjake, ali i ljevake). **Područje rezanja:** limovi do 1,8 mm, V2A limovi do 1,2 mm.

Prednost:

Izrazito čvrsta tkanina s umetkom od sinteriranog čelika za lagano rezanje bez trošenja. Minimalni utrošak snage zahvaljujući širokom otvoru ručki i dvostrukom prijenosu poluge.

Tehnički opis

ukupna duljina	230 mm
Duljina oštice	30 mm
Primjena	lijevi smjer obrade
Vrsta proizvoda	Škare