



Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 44-dijelni



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	634411
GTIN	4018754261154
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema **DIN 3122 / 3123**; **nastavci za nasadne ključeve** prema **DIN 3124**. Unutarnji / vanjski četverokut prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M4 - M14, za svjećice 16 i 20,8 mm i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 - M12.

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

Dio isporuke:

nasadni ključ, 12-kutni: 15 kom. br. 637000 vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Nasadni ključevi ekstra dugački za svjećice za paljenje: 2 kom. br. 637310 vel. 16; 20,8

Šesterokutni nastavci: 7 kom. br. 637600 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Okasto / viljuškasti ključ: 15 kom. br. 613500 vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Poprečna ručica: 1 kom. br. 635700

Produžeci: 2 kom. br. 63 5400 vel. 75; 240 mm

Kardanski zglob: 1 kom. br. 636200

Račna: 1 kom. br. 635000

Pohranjivanje u: ABS plastična kutija

Visina: 82 mm

Izlazni Četverokut: 3/8 col

Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 7-22 mm

Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-10 mm

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-10 mm
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa	7-22 mm
Izlazni Četverokut	3/8 col
Broj dijelova	44
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Profil progona	6-kutni odvijač
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	481 mm
širina	288 mm
Visina	82 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ