



Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 15-dijelni, tip: 12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	633816 12
GTIN	4018754260669
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**. S 12-kutnim umecima za nasadne ključeve br. 637000.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom /matice s navojem M5 – M12.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 11 kom. vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Produžeci: 2 kom. br. 63 5400 vel. 75; 240 mm

Kardanski zglob: 1 kom. br. 636200

Račna: 1 kom. br. 635000

Pohrana u: ABS plastična kutija

Tehnički opis

Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa	8-19 mm
Broj dijelova	15
Izlazni Četverokut	3/8 col
Dimenzije širine ključa	metrički

Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	322 mm
širina	134 mm
Visina	57 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 240 mm	635400 240
Kardanski zglob, 3/8 cola tip 3/8	636200 3/8
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm	635400 75