



## Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 19-dijelni, tip: 12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	633916 12
GTIN	4018754260751
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / spojni elementi** prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**. S 12-kutnim umecima za nasadne ključeve br. 637000.

#### Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 – M14.

#### Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

#### Dio isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 14 kom. vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Poprečna ručka: 1 kom. br. 635700

Produžeci: 2 kom. br. 63 5400 vel. 75; 240 mm

Kardanski zglob: 1 kom. br. 636200

Račna: 1 kom. br. 635000

Pohrana u: ABS plastična kutija

### Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/8 col
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa	8-22 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Profil progona	12-kutni nasadni ključ

Broj dijelova	19
Duljina	322 mm
širina	134 mm
Visina	57 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

## Pribor

Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 240 mm	635400 240
Produžetak, 3/8 cola ukupna duljina 75 mm	635400 75
T ručka, 3/8 cola ukupna duljina 165 mm	635700 165
Utična račna s kratkom ručkom, 1/4 cola	632600