



## Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 28-dijelni, tip: 12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	637916 12
GTIN	4018754260843
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / spojni elementi** prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**. S 12-kutnim nasadnim ključevima br. 642100.

#### Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 – M22.

#### Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

#### Dio isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 22 kom. vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Poprečna ručka: 1 kom br. 641300 vel. 300

Produžeci: 3 kom. br. 641000 vel. 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kom. br. 641600 vel. 1/2

Račna: 1 kom. br. 640100 vel. 1/2

Pohrana u: ABS plastična kutija

### Tehnički opis

Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa	8-32 mm
Broj dijelova	28
Dimenzije širine ključa	metrički
Izlazni Četverokut	1/2 col

Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Duljina	454 mm
širina	253 mm
Visina	64 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ