



Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 31-dijelni, tip: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	638016 6
GTIN	4018754260805
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**. Sa 6-kutnim nasadnim ključevima br. 642200.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 – M22 i vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M5 – M18.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 17 kom. vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 8 kom. br. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Poprečna ručka: 1 kom br. 641300 vel. 300

Produžeci: 3 kom. br. 641000 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kom. br. 641600 vel. 1/2

Račna: 1 kom. br. 640100 vel. 1/2

Pohrana u: ABS plastična kutija

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
Profil progona	6-kutni nasadni ključ

Profil progona	6-kutni odvijač
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	4-14 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	8-32 mm
Broj dijelova	31
Izlazni Četverokut	1/2 col
Duljina	454 mm
širina	253 mm
Visina	64 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 7 mm	643200 7
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 12 mm	643200 12
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641600 1/2
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 10 mm	643200 10
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 75 mm	641000 75
T ručka, 1/2 cola ukupna duljina 300 mm	641300 300
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 5 mm	643200 5
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm	641000 130
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 6 mm	643200 6
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 4 mm	643200 4
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 8 mm	643200 8
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 14 mm	643200 14
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641000 255