

**LED reflektor, 230 V, Prihvat snaga: 42W****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081265 42
GTIN	5708997354421
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Robusni LED reflektor s aluminijskim kućištem otpornim na udarce i zaštitnim gumenim rubom.

- **Mekano svjetlo, s malo sjene, nezasljepljujuće, s neznatnim razvijanjem topline.**
- **Visoka snaga svjetla, niska razina potrošnje energije, dugi vijek trajanja.**
- **Odobreno za primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.**

NOVA-radna svjetiljka s integriranom ručkom za nošenje. Visokoučinkovita COB-LED s 5-stupanjskom funkcijom prigušivanja, zakretna.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Težina	2660 g
Prihvat snaga	42 W
Boja svjetlosti	6000 K
IP-klasa zaštite	IP 67

Jakost svijetlosti	600 - 6000 lm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	100 - 240 V
Ukupna duljina	267 mm
Ukupna širina	87 mm
Ukupna visina	262 mm
Duljina priključnog kabla	5 m
ATEX zona	nema
Oznaka proizvođača	NOVA 6K
Atribut imena proizvoda	230 V
Vrsta proizvoda	Zračilo