



LED radna svjetiljka, Tip: 26



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081254 26
GTIN	5708997354414
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Robusni LED reflektor s aluminijskim kućištem otpornim na udarce i zaštitnim gumenim rubom.

- **Mekano svjetlo, s malo sjene, nezasljepljujuće, s neznatnim razvijanjem topline.**
- **Visoka snaga svjetla, niska razina potrošnje energije, dugi vijek trajanja.**
- **Odobreno za primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.**

NOVA-radna svjetiljka s integriranom ručkom za nošenje. Visokoučinkovita COB-LED s 5-stupanjskom funkcijom prigušivanja, zakretna. Zahvaljujući dualnom sustavu može se koristiti kao akumulatorski reflektor, ali i s kabelom za napajanje. Indikator napunjenosti, prikaz preostalog vremena, moguće prigušivati u 5 stupnjeva.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključujući punjač.

Tehnički opis

Jakost svjetlosti	400 - 4000 lm
IP-klasa zaštite	IP 67

Opskrba energijom	na akumulator
Trajanje osvjtljenja	1 - 14 h
ATEX zona	nema
Temperatura boje	6000 K
Napon baterije	11,1 V
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije	4,4 Ah
Broj sadržanih baterija	1
Ukupna duljina	235 mm
Ukupna visina	233 mm
Ukupna širina	88 mm
CRI vrijednost	80
Težina	1780 g
Prihvat snaga	29 W
Oznaka proizvođača	NOVA 3K C+R
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

Pribor

Litij-ionska baterija kapacitet baterije 4400 mAh	081431 4400
---	-------------