



LED radna svjetiljka, Tip: 42



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081254 42
GTIN	5708997354438
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Robusni LED reflektor s aluminijskim kućištem otpornim na udarce i zaštitnim gumenim rubom.

- **Mekano svjetlo, s malo sjene, nezasljepljujuće, s neznatnim razvijanjem topline.**
- **Visoka snaga svjetla, niska razina potrošnje energije, dugi vijek trajanja.**
- **Odobreno za primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.**

NOVA-radna svjetiljka s integriranom ručkom za nošenje. Visokoučinkovita COB-LED s 5-stupanjskom funkcijom prigušivanja, zakretna. Zahvaljujući dualnom sustavu može se koristiti kao akumulatorski reflektor, ali i s kabelom za napajanje. Indikator napunjenosti, prikaz preostalog vremena, moguće prigušivati u 5 stupnjeva.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključujući punjač.

Tehnički opis

Kapacitet baterije	5,2 Ah
Broj sadržanih baterija	1

IP-klasa zaštite	IP 67
Napon baterije	11,1 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
Jakost svjetlosti	600 - 6000 lm
ATEX zona	bez
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Trajanje osvjetljenja	1 - 12 h
Ukupna širina	92 mm
Ukupna duljina	275 mm
Ukupna visina	275 mm
CRI vrijednost	80
Težina	2600 g
Prihvat snaga	42 W
Oznaka proizvođača	NOVA 5K 42W
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka