

**LED akumulatorska svjetiljka, Prihvat snaga: 18W****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081266 18
GTIN	5708997354513
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

S malo sjene i nezasljepljujuće uz veliki obim osvjetljenja.

S 2 jačine svjetlosti i trajanjem za do 3 sata svjetlosti. Postolje od čelika, praškasto lakirano.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Odgovara:

Tronožni stativ br. 081252 vel. 1,35-3.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na akumulator
Jakost svjetlosti	2500 lm
IP-klasa zaštite	IP 54
Temperatura boje	6500 K
ATEX zona	nema

Napon baterije	11,1 V
Trajanje osvjetljenja	3 h
Kapacitet baterije	2,6 Ah
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Ukupna visina	280 mm
Ukupna širina	103 mm
Ukupna duljina	288 mm
Jakost svjetlosti stupanj 2	750 lm
CRI vrijednost	80
Težina	1600 g
Oznaka proizvođača	VEGA 1500 C+R
Vrsta proizvoda	Površinska svjetiljka