

**Traka za brušenje keramičko zrno XK870T, 9×533 mm, granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558414 60
GTIN	4018875292020
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Brusna traka XK870 sa samooštrecim **keramičkim zrnom (CER)** za visoku učinkovitost brušenja i dug vijek trajanja. Aktivni brusni sloj (**TOP Size**) osigurava hladno brušenje i povećava volumen odrezivanja.

Trake (T), za primjenu na **ručnim brusilicama**.

Upotreba:

Za obradu svih čelika, osobito prikladno za teško obradive materijale poput **nehrđajućeg čelika**, **legura nikla**, **kroma**, titana i aluminija.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.

Tehnički opis

Serijski broj	XK870T
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno

Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Širina brusne trake	9 mm
Duljina brusne trake	533 mm
Atribut imena proizvoda	9×533 mm
Vrsta proizvoda	Brusna traka

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima	35-40 m/s	
Čelik < 900 N/mm ²	primjereno	32-38 m/s	P
Čelik < 1400 N/mm ²	primjereno	20-25 m/s	P
Čelik < 55 HRC	primjereno	32-38 m/s	H
Čelik < 60 HRC	primjereno	25-30 m/s	H
Čelik < 67 HRC	primjereno	20-25 m/s	H
INOX	primjereno	18-30 m/s	
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima	10-20 m/s	
GG(G)	primjereno	30-45 m/s	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	35-45 m/s	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	primjereno		