

3M**Filc brusna traka (A) DF-BL, 13×610 mm, Usporedba granulacije: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558478 180
GTIN	4046719327591
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Čvrsta i fleksibilna filc brusna traka s velikom **stabilnošću rubova**.

Upotreba:

Za skidanje srha, matiranje i finiširanje. **Slabo rastezljiva tekstilna podloga** je posebno pogodna za jaka opterećenja na tlačnim brusilicama.

Tehnički opis

Izvedba	A medium
Usporedba granulacije	180
Boja	crvena
Stupanj finoće	srednje
Serijski broj	DF-BL
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %

Širina brusne trake	13 mm
Duljina brusne trake	610 mm
Atribut imena proizvoda	13x610 mm
Vrsta proizvoda	Brusna vrpca s flisom

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	primjereno	20-25 m/s	
Čelik < 900 N/mm ²	primjereno	20 m/s	P
Čelik < 1400 N/mm ²	primjereno	20 m/s	P
Čelik < 55 HRC	primjereno	20 m/s	H
Čelik < 60 HRC	primjereno	20 m/s	H
Čelik < 67 HRC	primjereno	20 m/s	H
INOX	primjereno	20 m/s	
Ti	primjereno	20 m/s	
GG(G)	primjereno	20 m/s	K
CuZn	primjereno	20 m/s	N
Plastika, GFK	primjereno	20 m/s	
Drvo	primjereno	20 m/s	
Lakovi	primjereno	20 m/s	
Uni	primjereno	20 m/s	
suho	primjereno		