

3M**Filc brusna traka (A) SC-BS, 30×533 mm, Usporedba granulacije: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558498 180
GTIN	4001895541582
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Sintetički najlonski filc s brusnim zrnom vezanim sintetičkom smolom, dugi vijek trajanja, **ravnomjerna fina površinska obrada, slabo stvaranje topline.**

Fleksibilna filc traka za primjenu na ručno vođenim strojevima.

Upotreba:

Za naknadno brušenje prethodno brušenih ili četkanih površina za postojane i ponovljive
rezultate. Također podoban za uklanjanje površinske korozije, laganih onečišćenja i boja.

Tehnički opis

Boja	crvena
Izvedba	A medium
Usporedba granulacije	180
Stupanj finoće	srednje
Seriya	SC-BS
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Širina brusne trake	30 mm
Duljina brusne trake	533 mm
Atribut imena proizvoda	30×533 mm
Vrsta proizvoda	Brusna vrpca s flisom

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima	15-20 m/s	
Čelik < 900 N/mm ²	primjereno	10 m/s	P
Čelik < 1400 N/mm ²	primjereno	10 m/s	P
Čelik < 55 HRC	primjereno	10 m/s	H
Čelik < 60 HRC	primjereno	10 m/s	H
Čelik < 67 HRC	primjereno	10 m/s	H
INOX	primjereno	10 m/s	
Ti	primjereno	10 m/s	
GG(G)	primjereno	10 m/s	K
CuZn	primjereno	10 m/s	N
Plastika, GFK	primjereno	10 m/s	
Drvo	primjereno	10 m/s	
Lakovi	primjereno	10 m/s	
Uni	primjereno	10 m/s	
suho	primjereno		