

HEDI

Produžni vod, trostruki sa spojkom za F, B, PL, CZ, 250 V, tip: 15N



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081186 15N
GTIN	4003644000104
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

S utičnicama za **sljedeće zemlje F, B, PL, CZ.**

Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44). Otporan na ulje, benzin, UV-zrake.

S trostrukom spojkom. **Kabel od neoprenske gume** s gumenim utikačem i spojkom zaštićenom od prskanja vode.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Tehnički opis

otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI-u
Struktura kabla	3G1,5
Materijal kabla	Neopren
Razred kabla	H07RN-F
Duljina kabela	15 m
IP-klasa zaštite	IP 44
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Vrsta utikača, ulaz	E
Atribut imena proizvoda	250 V
Mrežni napon	250 V
Vrsta proizvoda	Produžni kabel

Pribor

Sustav vješanja kabela CableFix tip S	081191 S
Sustav vješanja kabela CableFix tip L	081191 L
Sustav vješanja kabela CableFix tip XL	081191 XL