

**Odvijač sa zateznim momentom sa skalom, maks. stezni moment: 260cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659939 260
GTIN	4560138455111
Razred artikla	66F

**Opis****Izvedba:**

Momentni odvijač sa zaštitom od prekomjernog okretnog momenta za različite potrebe od serijske izrade do radova održavanja. S mehanizmom blokiranja koji sprječava promjenu okretnog momenta pri upotrebi. Šesterokutni oblik blokiranja sprječava kotrljanje. Podesivo prema skali mikrometra. S ručkom od umjetne smole za bolje držanje.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač se otpušta i zatim je odmah opet spreman za rad. Pri stezanju lijevih vijaka odvijač ne otpušta na postignutom momentu.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

Ø	30,5 mm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
maskimalan okretni moment	260 cNm
Prikaz	analogno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2 cNm
Prihvat nastavaka	F 6,3
Područje okretnog momenta	60 - 260 cNm

Područje okretnog momenta	0,6 - 2,6 Nm
Očitavanje	Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Težina	270 g
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Odziv	aktivirajući
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Ukupna duljina L	150 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Usluge

KalibriranjeMomentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------