

**Odvijač sa zateznim momentom sa skalom, maks. stezni moment: 120cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659939 120
GTIN	4560138455067
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

Momentni odvijač sa zaštitom od prekomjernog okretnog momenta za različite potrebe od serijske izrade do radova održavanja. S mehanizmom blokiranja koji sprječava promjenu okretnog momenta pri upotrebi. Šesterokutni oblik blokiranja sprječava kotrljanje. Podesivo prema skali mikrometra. S ručkom od umjetne smole za bolje držanje.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač se otpušta i zatim je odmah opet spreman za rad. Pri stezanju lijevih vijaka odvijač ne otpušta na postignutom momentu.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±3 %
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 cNm
Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	120 cNm
Ø	24 mm
Prihvat nastavaka	F 6,3
Područje okretnog momenta	20 - 120 cNm

Područje okretnog momenta	0,2 - 1,2 Nm
Težina	160 g
Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Odziv	aktivirajući
Ukupna duljina L	130 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

KalibriranjeMomentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------