

**Odvijač sa zateznim momentom sa skalom, maks. stezni moment: 60cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659939 60
GTIN	4560138455005
Razred artikla	66F

**Opis****Izvedba:**

Momentni odvijač sa zaštitom od prekomjernog okretnog momenta za različite potrebe od serijske izrade do radova održavanja. S mehanizmom blokiranja koji sprječava promjenu okretnog momenta pri upotrebi. Šesterokutni oblik blokiranja sprječava kotrljanje. Podesivo prema skali mikrometra. Drška od profiliranog lakog metala.

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač se otpušta i zatim je odmah opet spremjan za rad. Pri sticanju lijevih vijaka odvijač ne otpušta na postignutom momentu.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerjenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

maskimalan okretni moment	60 cNm
Ø	20 mm
Prikaz	analogno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,5 cNm
Točnost mjerjenja momenta	±3 %
Prihvatač nastavaka	F 6,3
Područje okretnog momenta	10 - 60 cNm

Područje okretnog momenta	0,1 - 0,6 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Odziv	aktivirajući
Ukupna duljina L	110 mm
Priklučak	prihvatz nastavaka 1/4 cola
Težina	80 g
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Očitavanje	Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20