



Odvijač sa zateznim momentom sa skalom, maks. stezni moment: 30cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659939 30
GTIN	4560138455852
Razred artikla	66F

Opis

Izvedba:

Momentni odvijač sa zaštitom od prekomjernog okretnog momenta za različite potrebe od serijske izrade do radova održavanja. S mehanizmom blokiranja koji sprječava promjenu okretnog momenta pri upotrebi. Šesterokutni oblik blokiranja sprječava kotrljanje. Podesivo prema skali mikrometra. Drška od profiliranog lakog metala.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač se otpušta i zatim je odmah opet spreman za rad. Pri stezanju lijevih vijaka odvijač ne otpušta na postignutom momentu.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,2 cNm
maskimalan okretni moment	30 cNm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Prikaz	analogno
Ø	16 mm
Prihvata nastavaka	F 6,3
Područje okretnog momenta	4 - 30 cNm

Područje okretnog momenta	0,04 - 0,3 Nm
Očitavanje	Nm
Težina	50 g
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Odziv	aktivirajući
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

KalibriranjeMomentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------