

**Odvijač sa zateznim momentom sa skalom, maks. stezni moment: 15cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659939 15
GTIN	4560138455906
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

Momentni odvijač sa zaštitom od prekomjernog okretnog momenta za različite potrebe od serijske izrade do radova održavanja. S mehanizmom blokiranja koji sprječava promjenu okretnog momenta pri upotrebi. Šesterokutni oblik blokiranja sprječava kotrljanje. Podesivo prema skali mikrometra. Drška od profiliranog lakog metala.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač se otpušta i zatim je odmah opet spreman za rad. Pri stezanju lijevih vijaka odvijač ne otpušta na postignutom momentu.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Ø	16 mm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,1 cNm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
maskimalan okretni moment	15 cNm
Prikaz	analogno
Prihvat nastavaka	F 6,3
Područje okretnog momenta	2 - 15 cNm

Područje okretnog momenta	0,02 - 0,15 Nm
Očitavanje	Nm
Težina	50 g
Podšavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Ukupna duljina L	100 mm
Odziv	aktivirajući
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Podšavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

KalibriranjeMomentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------