



XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 2-2,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428500 2-2,5
GTIN	2050001893048
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. „Micro“ - izvedba s poboljšanom razlučivosti od 2 µm.

Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

Pažnja:

XT unutarnji mikrometar za **mjerenje u 2 točke**.

Tehnički opis

Očitavanje	0,002 mm
Dimenzija a	0 mm
Standardna mjerna dubina	9 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20