



## Garnitura XT unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 2-3mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428550 2-3
GTIN	5051102212063
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**XT unutarnji mikrometar** u 3 točke. Otvrdnjena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. „Micro“ - izvedba s poboljšanom razlučivosti od 2  $\mu\text{m}$ .

#### Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

#### Dio isporuke:

Unutarnji mikrometar br. 428500, prsteni za namještanje s UKAS certifikatom.

#### Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

#### Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

#### Pažnja:

Set XT unutarnjih mikrometara za **mjerjenje u 2 točke**.

### Tehnički opis

Broj mjernih vijaka	2
Broj prstenova za namještanje	1

Prsten za namještanje Ø	2,5 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 2-6 mm	020550 2-6
---	------------

## Pribor

XT unutarnji mikrometar mjerno područje 2,5-3 mm	428500 2,5-3
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 2-2,5 mm	428500 2-2,5
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 3 mm	484030 3