



## Garnitura XT unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 3-6mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428550 3-6
GTIN	5051102212087
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**XT unutarnji mikrometar** u 3 točke. Otvrđnjena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. „Micro” - izvedba s poboljšanom razlučivosti od 2 µm.

#### Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

#### Dio isporuke:

Unutarnji mikrometar br. 428500, prsteni za namještanje s UKAS certifikatom.

#### Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

#### Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

#### Pažnja:

Set XT unutarnjih mikrometara za **mjerjenje u 2 točke**.

### Tehnički opis

Prsten za namještanje Ø	4 / 5 mm
Broj mjernih vijaka	3

Broj prstenova za namještanje	2
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 2-6 mm	020550 2-6
---	------------

## Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 4 mm	484030 4
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 6 mm	484030 6
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 5 mm	484030 5
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 3-4 mm	428500 3-4
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 4-5 mm	428500 4-5
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 5-6 mm	428500 5-6