

## Glava bušće šipke za zvjezdasti revolver., Tip B H = 120, Stezni Ø: 10 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319173 10
GTIN	4251414900561
Razred artikla	38T

### Opis

#### Izvedba:

Prvi puta je uspješno kreiran osnovni držač, koji je moguće koristiti na pločastom i zvjezdastom revolveru. Neovisno o bilo kakvom mehanizmu za usmjeravanje.

Modularna izvedba sustava.

#### Prednost:

- Svi alati s izravnim IKZ spojem.
- Reduciranje troškova putem eficientnog skladištenja.
- Veća produktivnost poboljšanim pozicioniranjem.

#### Upotreba:

Rekonstrukcijom poklopac moguće koristiti desno i lijevo.

#### Napomena:

Primjereno za protuvibracijske bušće šipke br. 264902 – 264908, br. 264910 – 264922 ili alate s cilindričnom drškom (npr.: VHM bušće šipke od Ø 10 mm).

Duljina D (L): 60 mm

### Tehnički opis

Stezni Ø	10 mm
Duljina D (L)	60 mm
Prihvat	Tip B H = 120

