



## Hlače s tregerima Industrija, tamnomodra / zrnastoplava, Konfekcijska veličina DE: 50



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091431 50
GTIN	7330509385760
Razred artikla	04T

### Opis

#### Izvedba:

Industrijska kolekcija s brojnim funkcijama od **materijala otpornog na habanje**. Dizajnirano za velika opterećenja od svakodnevne uporabe. Industrijska odjeća prikladna prema **EN ISO 15797**. Na svim proizvodima nalazi se džep za iskaznicu koji se može skinuti.

**Hlače s tregerima**, s podesivim pojasom i podesivim tregerima hlača s gumenim umetkom.

- **Džep na prsima sa zatvaračem kontrastne boje s dijelom za olovke.**
- **Unutarnji džep s patentnim zatvaračem.**
- **Kopča bez metala.**
- **Zahvat za čekić na boku.**

#### Opis:

- **Džep na stražnjici sa zatvaračem.**
- **Džep na nozi s dijelom za mobitel i dokumente te dijelom za olovke.**
- **Bočni i džep za metar.**

#### Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

**Hlače s tregerima** u kombinaciji boja **crna / siva** pod br. 091432.

Na upit dostupno i u drugim bojama.

Tablicu s veličinama s međunarodnim pregledom konfekcijskih veličina pronaći ćete u našem informacijskom dijelu na kraju kataloga.

Sastav tkanine: 65% poliester

Sastav tkanine: 35% pamuk

Gramaza materijala/debljina tkanine: 240 g/m<sup>2</sup>

Standardna odjeća: Oeko-Tex standard 100

Pranje: 70 °C šareno rublje

## Tehnički opis

Veličina FR	44
Veličina UK	M
Konfekcijska veličina DE	50
Veličina IT	C50
Veličina US	M
Seriya	Industrie
Posebna usluga	oplemenjivanje tekstila
Veličina ES	C50
Veličina NL	C50
Veličina SE	D96
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	65% poliester
Sastav tkanine	35% pamuk
Gramaza materijala/debljina tkanine	240 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	Oeko-Tex standard 100
Pranje	70 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje s perkloretilenom
Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	vruće, do najviše 200 °C
Boja	tamnomodra / zrnastoplava
Vrsta proizvoda	Radničke hlače

