



## Zglobni ključ za mat. s čeonim rupama koljenast, najveći Ø / Ø nazivnog zatika: 40/4mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	628810 40/4
GTIN	4020772051068
Razred artikla	63Q

### Opis

#### Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, popušten i bruniran.  
Savijen, s izmjenjivim zatikom.

#### Upotreba:

Za matice s dvije rupe.

#### Napomena:

Ø zatika= nazivni Ø zatika – 0,1 mm; polje tolerancije h12.

### Tehnički opis

Podesiva udaljenost zatika a	18 - 40 mm
najveći Ø	40 mm
ukupna duljina	158 mm
Nazivna Ø pinova	4 mm
Tip	764C
Konusni navoj	M4
Oznaka proizvođača	764CC
Vrsta proizvoda	Ključ za matice s dvije čeone rupe

