



## Zglobni ključ za mat. s čeonim rupama koljenast, najveći Ø / Ø nazivnog zatika: 80/5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	628810 80/5
GTIN	4020772051082
Razred artikla	63Q

### Opis

#### Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, popušten i bruniran.  
Savijen, s izmjenjivim zatikom.

#### Upotreba:

Za matice s dvije rupe.

#### Napomena:

Ø zatika= nazivni Ø zatika – 0,1 mm; polje tolerancije h12.

### Tehnički opis

najveći Ø	80 mm
Podesiva udaljenost zatika a	40 - 80 mm
ukupna duljina	215 mm
Nazivna Ø pinova	5 mm
Tip	764C
Konusni navoj	M6
Oznaka proizvođača	764CC
Vrsta proizvoda	Ključ za matice s dvije čeone rupe

---

## Pribor

Kutija za sortiranje 20-dijelna, s slobodnim zaticima i maticama

---

628850