



Hlače s tregerima Industrija, crna / siva, Konfekcijska veličina DE: 52



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091432 52
GTIN	7330509387023
Razred artikla	04T

Opis

Izvedba:

Industrijska kolekcija s brojnim funkcijama od **materijala otpornog na habanje**. Dizajnirano za velika opterećenja od svakodnevne uporabe. Industrijska odjeća prikladna prema **EN ISO 15797**. Na svim proizvodima nalazi se džep za iskaznicu koji se može skinuti.

- **Džep na stražnjoj strani sa zatvaračem.**
- **Džep na nozi s dijelom za mobitel i dokumente te dijelom za olovke.**
- **Bočni džep i džep za metar.**

Hlače s tregerima, s podesivim pojasom i podesivim tregerima hlača s gumenim umetkom.

- **Džep na prsima sa zatvaračem kontrastne boje s dijelom za olovke.**
- **Unutarnji džep s patentnim zatvaračem.**
- **Kopča bez metala.**
- **Zahvat za čekić na boku.**

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Hlače s tregerima u kombinaciji boja **tamno modra / zrnato plava** pod br. 091431.

Na upit dostupno i u drugim bojama.

Tablicu s veličinama i međunarodnim konfekcijskim veličinama pronaći ćete na našoj stranici s pregledom.

Sastav tkanine: 65% poliester

Sastav tkanine: 35% pamuk

Gramaza materijala/debljina tkanine: 240 g/m²

Standardna odjeća: Oeko-Tex standard 100

Pranje: 70 °C šareno rublje

Tehnički opis

Veličina UK	L
Veličina US	L
Veličina FR	46
Konfekcijska veličina DE	52
Veličina IT	C52
Serija	Industrie
Posebna usluga	oplemenjivanje tekstila
Veličina ES	C52
Veličina SE	D100
Veličina NL	C52
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	65% poliester
Sastav tkanine	35% pamuk
Gramaza materijala/debljina tkanine	240 g/m ²
Standardna odjeća	Oeko-Tex standard 100
Pranje	70 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje s perkloretilenom
Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	vruće, do najviše 200 °C
Boja	crna / siva
Vrsta proizvoda	Radničke hlače

