



Zglobni ključ za mat. s čeonim rupama za momentne ključeve, najveći Ø / Ø nazivnog zatika: 40/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	628820 40/4
GTIN	4020772050146
Razred artikla	63Q

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, popušten i bruniran.
S pogonskim četverokutom za uporabu s momentnim ključem. S izmjenjivim zatikom.

Upotreba:

Za matice s dvije rupe.

Napomena:

Ø zatika= nazivni Ø zatika – 0,1 mm; polje tolerancije h12.

Tehnički opis

Podesiva udaljenost zatika a	18 - 40 mm
ukupna duljina	120 mm
najveći Ø	40 mm
Nazivna Ø pinova	4 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Tip	764C
Konusni navoj	M4
Oznaka proizvođača	764Md
Vrsta proizvoda	Ključ za matice s dvije čeone rupe

