



Zglobni ključ za mat. s čeonim rupama za momentne ključeve, najveći Ø / Ø nazivnog zatika: 80/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	628820 80/5
GTIN	4020772050160
Razred artikla	63Q

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, popušten i bruniran.

S pogonskim četverokutom za uporabu s momentnim ključem. S izmjenjivim zatikom.

Upotreba:

Za matice s dvije rupe.

Napomena:

Ø zatika= nazivni Ø zatika – 0,1 mm; polje tolerancije h12.

Tehnički opis

ukupna duljina	180 mm
najveći Ø	80 mm
Podesiva udaljenost zatika a	40 - 80 mm
Nazivna Ø pinova	5 mm
Izlazni Četverokut	3/4 col
Tip	764C
Konusni navoj	M6
Oznaka proizvođača	764Md
Vrsta proizvoda	Ključ za matice s dvije čeone rupe

Pribor

Kutija za sortiranje 20-dijelna, s slobodnim zaticima i maticama

628850