



Zglobni ključ za mat. s čeonim rupama za momentne ključeve, najveći Ø / Ø nazivnog zatika: 125/8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	628820 125/8
GTIN	4020772050191
Razred artikla	63Q

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, popušten i bruniran.
S pogonskim četverokutom za uporabu s momentnim ključem. S izmjenjivim zatikom.

Upotreba:

Za matice s dvije rupe.

Napomena:

Ø zatika= nazivni Ø zatika – 0,1 mm; polje tolerancije h12.

Tehnički opis

ukupna duljina	250 mm
Podesiva udaljenost zatika a	80 - 125 mm
najveći Ø	125 mm
Nazivna Ø pinova	8 mm
Izlazni Četverokut	3/4 col
Tip	764C
Konusni navoj	M6
Oznaka proizvođača	764Md
Vrsta proizvoda	Ključ za matice s dvije čeone rupe

Pribor

Kutija za sortiranje 20-dijelna, s slobodnim zaticima i maticama

628850