

**Čelični tračni metar za opseg i Ø, maks. obujam mjernog područja: 4720mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	465680 4720
GTIN	2050001061744
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

Čelični tračni metar **CJU** za mjerenje vanjskog opsega i Ø okruglog tijela. Traka od čelika s oprugom na prednjoj je strani laserski podijeljena 2 skale za opseg i Ø. Razmak podjelne crte 1 mm. **Očitavanje nonija 0,1 mm.** Granice pogreške skale prema DIN 866.

Napomena:

Metar u traci C s očitavanjem od 0,05 mm i metar u traci s crnom prevlakom na upit. Stacionarna verzija CJU na zahtjev.

Tehnički opis

Mjerno područje za Ø	1100 - 1500 mm
Širina trake	16 mm
Mjernog područja za opseg	3450 - 4720 mm
Očitavanje	0,1 mm
Debljina trake	0,2 mm
Kalibriranje	G2
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar za mjerenje opsega maks. duljina
6000 mm

026280 6000