

Garant**LED svjetiljka s povećalom s dodatnom lećom u setu, Ø leća: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	491497 160
GTIN	4062406198725
Razred artikla	41M

Opis**Izvedba:**

Inovativna projektirana svjetiljka povećala za najstrože zahtjeve. Veliki prozor Ø 153 mm za pogled bez izobličenja. Balansirane, opružno rasterećene, točno zakočive poluge robusne izvedbe od aluminija (eloksiran bez boje) i visoko učinkovite plastike. Zatvoreni zglobovi štite vodove u unutrašnjosti.

- **Staklena leća potpuno otporna na ogrebotine za pogled bez izobličenja.**
- **3D-zglob glave za individualno postavljanje i fiksiranje.**
- **Osvjetljenje: 112 visoko kvalitetnih SMD LED lampica, primanje snage samo oko 13 W. Jakost osvjetljenja 5500 luksa koje se može kontinuirano prigušiti do 10 %, vijek trajanja LED lampica do 50.000 h.**
- **Segmentno uključivanje (Visualizer) omogućava efekte osvjetljenja koji naglašavaju strukturu. Stupanj 1A reprodukcija boja omogućava izvrsno otkrivanje boja.**

Upotreba:

U laboratoriju, proizvodnji, montaži, osiguranju kvalitete itd. s najvećim zahtjevima na izgled i ergonomsko rukovanje.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni kabel 100 – 240 V, 50/60 Hz, zaštitni poklopac za leću i stolnu stezaljku br. 491492 vel. TK

Uključuje dodatnu leću u setu Ø 30 mm.

Napomena:

Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Povećavanje dodatne leće u setu (x-puta)	3,5
Istovar	1356 mm
Broj LED-ova	48
Ø leća	160 mm
Duljina zglobnog kraka A	500 mm
Duljina zglobnog kraka B	484 mm
Ø glave	250 mm
Povećavanje (x-puta)	1,9
Vrsta proizvoda	Svjetiljka povećala

Pribor

Postolje za LED svjetiljku s povećalom tip TK	491492 TK
---	-----------