

**Garant****Par ozubljenih čeljusti, H = 15, tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360184 3
GTIN	4062406199838
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Kaljene, za stezanje sirovih dijelova. Ozubljene čeljusti primjenjive sus dvije strane. Stupanj stezanja s visinom od 4 mm.

Čeljusti pokrivaju četiri područja stezanja.

**Odgovara:**

Centrična stega br. 360180 i br. 360181 u vel. 160.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak.

**Tehnički opis**

odgovaraju kodu boja	PCV 160
Stezni raspon S1	30 - 40 mm
Stezni raspon S2	100 - 110 mm
Područje stezanja S4	90 - 100 mm
Stezni raspon S3	40 - 50 mm
Širina čeljusti A	120 mm
Atribut imena proizvoda	H = 15
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

