

Garant**Par ozubljenih čeljusti, H = 15, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360184 1
GTIN	4062406199814
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Kaljene, za stezanje sirovih dijelova. Ozubljene čeljusti primjenjive sus dvije strane. Stupanj stezanja s visinom od 4 mm.

Čeljusti pokrivaju četiri područja stezanja.

Odgovara:

Centrična stega br. 360180 i br. 360181 u vel. 160.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Tehnički opis

odgovaraju kodu boja	PCV 160
Područje stezanja S4	70 - 80 mm
Stezni raspon S1	10 - 20 mm
Stezni raspon S3	60 - 70 mm
Stezni raspon S2	120 - 130 mm
Širina čeljusti A	120 mm
Atribut imena proizvoda	H = 15
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

