

**Garant**
**VHM specijalno svrdlo DIN 6535 HA, bez prevlake, Ø DC ±0,003: 12,04-Xmm**

**Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 121201 12,04-X |
| GTIN           | 4062406200589  |
| Razred artikla | 11E            |

**Opis**
**Izvedba:**

**Spiralna** precizna svrdla za plastiku. **Samocentriranjem** kroz **1-geometriju rezne oštrice** postiže se **maksimalna preciznost unutarnje mjere**. **Polirani** žlijebovi za **optimalno odvođenje odvojenih čestica**. **Pridržavanje** pojasa tolerancije IT7 od Ø ulaza do Ø izlaza **moгуće zahvaljujući specijalnom brušenju**. **Tolerancija:** Veličina nazivnog Ø **±0,003 mm**.

**Napomena:**

Duljina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Naručite oblik **HB** s **br. 121201 + 129100HB**.

Naručite oblik **HE** s **br. 121201 + 129100HE**. Vrijeme dostave: 8 tjedana

Minimalna količina: 3 kom.

Posebna izrada po narudžbi kupca: Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od +/-10 % (najmanje 1 komad).

**Tehnički opis**

|   |                  |
|---|------------------|
| Ukupna duljina L                            | 124 mm           |
| Ø-područje                                  | 12,04 - 13,03 mm |
| Ø drške D <sub>s</sub>                      | 14 mm            |
| Broj oštrica Z                              | 1                |
| Duljina žlijeba za odvođenje L <sub>c</sub> | 77 mm            |
| Standard                                    | DIN 6537         |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tolerancija nazivnog $\emptyset$ | $\pm 0,003$      |
| Prevlaka                         | bez prevlake     |
| Rezni materijal                  | VHM              |
| izvedba                          | 5xD              |
| Kut vrha                         | 120 stupanj      |
| Drška                            | DIN 6535 HA s h6 |
| Unutarnje hlađenje               | ne               |
| Polustandardno                   | da               |
| Prsten u boji                    | nema             |
| Vrsta proizvoda                  | Spiralno svrdlo  |

### Podaci korisnika

|            | Prikladno za                       | $V_c$    | ISO kod |
|------------|------------------------------------|----------|---------|
| PMMA akril | prikladno                          | 30 m/min | N       |
| PE-HD      | prikladno                          | 50 m/min | N       |
| PA 66      | prikladno                          | 50 m/min | N       |
| PEEK       | prikladno                          | 50 m/min | N       |
| PF 31      | prikladno                          | 50 m/min | N       |
| PVDF GF20  | prikladno samo u posebnim uvjetima | 60 m/min | N       |
| POM GF25   | prikladno samo u posebnim uvjetima | 60 m/min | N       |
| PA 66 GF30 | prikladno samo u posebnim uvjetima | 60 m/min | N       |
| PEEK GF30  | prikladno samo u posebnim uvjetima | 50 m/min | N       |
| PTFE CF25  | prikladno samo u posebnim uvjetima | 40 m/min | N       |
| PEEK CF30  | prikladno samo u posebnim uvjetima | 40 m/min | N       |

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| suho             | prikladno                          |
| Zrak             | prikladno                          |