

**Garant****eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 26/3,1 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273564 26/3,1
GTIN	4062406202750
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S eco hlađenjem izravno na oštreci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.  
S prijenosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača (npr. EWS).

**Upotreba:**

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

**Odgovara:**

Držač br. 273893, 273894, 274095, 274097 ili br. 319132 – 319133 (VDI držač).

**Zamjenski dio:**

Vijak br. 279828 vel. 2.

Brtna ploča br. 279830 vel. 1.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Tehnički opis**

za maksimalni Ø obratka	75 mm
Serija	Eco
Širina utora w	3,1 mm
Visina mača h <sub>5</sub>	26 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	da

Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač