

**Garant****eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 26/4,1 mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273564 26/4,1
GTIN	4062406202767
Razred artikla	21U

## Opis

**Izvedba:**

S eco hlađenjem izravno na oštreci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.  
S prienosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača (npr. EWS).

**Upotreba:**

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

**Odgovara:**

Držać br. 273893, 273894, 274095, 274097 ili br. 319132 – 319133 (VDI držać).

**Zamjenski dio:**

Vijak br. 279828 vel. 2.

Brtna ploča br. 279830 vel. 1.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

## Tehnički opis

Visina mača h <sub>5</sub>	26 mm
za maksimalni Ø obratka	80 mm
Širina utora w	4,1 mm
Serijski naziv	Eco
Ukupna duljina L	110 mm
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	da

Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač