

Garant**eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 19/3,1 mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273564 19/3,1
GTIN	4062406202736
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S eco hlađenjem izravno na oštreci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.
S prijenosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača (npr. EWS).

Upotreba:

Za duboke uture i odrezivanje velikih promjera.

Odgovara:

Držać br. 274093 ili 319132 – 319133 (držać VDI).

Zamjenski dio:

Vijak br. 279828 vel. 2.

Brtna ploča br. 279830 vel. 1.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

Serijski broj	Eco
Visina mača h ₅	19 mm
za maksimalni Ø obratka	45 mm
Širina utora w	3,1 mm
Ukupna duljina L	86 mm
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	da

Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač