

Garant**eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 26/2,2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273564 26/2,2
GTIN	4062406202743
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.
S prijenosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača (npr. EWS).

Upotreba:

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

Odgovara:

Držač br. 273893, 273894, 274095, 274097 ili br. 319132 – 319133 (VDI držač).

Zamjenski dio:

Vijak br. 279828 vel. 2.

Brtvena ploča br. 279830 vel. 1.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

Visina mača h ₅	26 mm
za maksimalni Ø obratka	50 mm
Širina utora w	2,2 mm
Serijski	Eco
Ukupna duljina L	110 mm
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	da

Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač