

**Garant****eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 32/4,1 mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 273564 32/4,1 |
| GTIN           | 4062406202798 |
| Razred artikla | 21U           |

**Opis****Izvedba:**

S eco hlađenjem izravno na oštreci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.  
S prijenosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača (npr. EWS).

**Upotreba:**

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

**Odgovara:**

Držač br. 273893, 273894, 274095, 274097 ili br. 319132 – 319133 (VDI držač).

**Zamjenski dio:**

Vijak br. 279828 vel. 2.

Brtna ploča br. 279830 vel. 1.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Tehnički opis**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| za maksimalni Ø obratka    | 110 mm    |
| Serija                     | Eco       |
| Visina mača h <sub>5</sub> | 32 mm     |
| Širina utora w             | 4,1 mm    |
| Ukupna duljina L           | 150 mm    |
| Primjena                   | neutralno |
| Unutarnje hlađenje         | da        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Ključ sustava               | da         |
| moguće aksijalno probijanje | ne         |
| Vrsta proizvoda             | Ubodni mač |