

Garant**eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 32/3,1 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273564 32/3,1
GTIN	4062406202781
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S eco hlađenjem izravno na oštreci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.
S prijenosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača (npr. EWS).

Upotreba:

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

Odgovara:

Držač br. 273893, 273894, 274095, 274097 ili br. 319132 – 319133 (VDI držač).

Zamjenski dio:

Vijak br. 279828 vel. 2.

Brtna ploča br. 279830 vel. 1.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

Serijski broj	Eco
Širina utora w	3,1 mm
Visina mača h ₅	32 mm
za maksimalni Ø obratka	100 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	da

Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač