

**Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 25Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657320 25
GTIN	4560138452813
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

Jednoručni momentni ključ nema skalu za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. S drškom od umjetne smole.

Fiksno ugrađena preklopna račna.**Funkcija:**

Kad se pri uporabi ključa dosegne namještena vrijednost, ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i odmah je opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Prikladni alati za podešavanje br. 657325.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/8 col
maskimalan okretni moment	25 Nm
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Težina	250 g
Područje okretnog momenta	5 - 25 Nm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Očitavanje	Nm
Odziv	aktivirajući
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	161 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	215 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Serijska	QSP
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „ProTest“ maks. stezni moment 60 Nm	654460 60
Ključ za namještanje tip 1	657325 1