



Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 100Nm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 657320 100 |
| GTIN | 4562135127664 |
| Razred artikla | 66F |

Opis

Izvedba:

Jednoručni momentni ključ nema skalu za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. S drškom od umjetne smole.

Fiksno ugrađena preklopna račna.

Funkcija:

Kad se pri uporabi ključa dosegne namještena vrijednost, ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i odmah je opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Prikladni alati za podešavanje br. 657325.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

| | |
|--|---|
| Težina | 650 g |
| maskimalan okretni moment | 100 Nm |
| Točnost mjerenja momenta | ±3 % |
| Smjer momenta | Pritezanje udesno |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col |
| Područje okretnog momenta | 20 - 100 Nm |
| Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) |
| Ukupna duljina L | 315 mm |
| Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃] | 251 mm |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Očitavanje | Nm |
| Mjerni postupak | Zakretni moment |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi |
| Odziv | aktivirajući |
| Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) |
| Kalibriranje | O6 |
| Kalibriranje | O7 |
| Protokoliranje podataka | ne |
| Aktivacijska signalizacija | akustično |
| Aktivacijska signalizacija | haptičko |
| Mjerna tehnika | mehaničko |
| Serijska | QSP |
| Funkcija presavijanja | ne |
| Slipper funkcija | ne |
| Spora kazaljka | ne |
| Vrsta proizvoda | Momentni ključ |

Usluge

| | |
|--|-------------|
| DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm | 020020 1000 |
| Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm | 020090 400 |
| PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET | 020080 SET |
| DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm | 020190 1000 |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 60 Nm | 654460 60 |
| Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 400 Nm | 654460 400 |
| Ključ za namještanje tip 2 | 657325 2 |