



## Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 140Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657320 140
GTIN	4560138452844
Razred artikla	66F

### Opis

#### Izvedba:

Jednoručni momentni ključ nema skalu za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. S drškom od umjetne smole.

#### Fiksno ugrađena preklopna račna.

#### Funkcija:

Kad se pri uporabi ključa dosegne namještena vrijednost, ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i odmah je opet spreman za rad.

#### Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Napomena:

Prikladni alati za podešavanje br. 657325.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

### Tehnički opis

Težina	700 g
Izlazni Četverokut	1/2 col
Smjer momenta	Pritezanje udesno
maskimalan okretni moment	140 Nm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Područje okretnog momenta	30 - 140 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	Nm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l <sub>3</sub> ]	315 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Ukupna duljina L	380 mm
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Serijska	QSP
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
DAkS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

---

**Pribor**

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 400 Nm	654460 400
Ključ za namještanje tip 2	657325 2