



Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 280Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657320 280
GTIN	4571141274941
Razred artikla	66F

Opis

Izvedba:

Jednoručni momentni ključ nema skalu za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. S obrubljenom metalnom ručkom.

Fiksno ugrađena preklopna račna.

Funkcija:

Kad se pri uporabi ključa dosegne namještena vrijednost, ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i odmah je opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Prikladni alati za podešavanje br. 657325.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	280 Nm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Težina	1800 g
Područje okretnog momenta	40 - 280 Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Ukupna duljina L	665 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Očitavanje	Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	600 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv	aktivirajući
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Serija	QSP
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Ključ za namještanje tip 2	657325 2
Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „ProTest“ maks. stezni moment 400 Nm	654460 400