



Stezna naprava, Tip: SU1/US



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	354210 SU1/US
GTIN	4062406204327
Razred artikla	31E

Opis

Izvedba:

Indukcijski uređaj za termoskupljanje s integriranim zračnim hlađenjem na položaju termoskupljanja.

Maksimalna duljina skupljanja alata 500 mm.

Površina za odlaganje izmjenjivih pločica.

Upotreba:

- **Za hlađenje prema konturama.**
- **Za stezanje / otpuštanje drška od tvrdog metala i HSS.**
- **Područje stezanja \varnothing 3 – 32 mm.**

Dio isporuke:

- **4 izmjenjive pločice \varnothing 3 – 32 mm br. 354240.**
- **Stezni prsten.**
- **1 par rukavica za zaštitu od vrućine.**

Dodatni pribor:

- **Odgovarajuća podgradnja br. 354290.**
- **Zamjenske izmjenjive pločice br. 354240.**
- **Osnovni prihvatni za alat br. 354225 – 354227.**
- **Rashladni adapter za zračno hlađenje br. 354235 – 354236.**
- **Rashladna jedinica br. 354215 CU1.**

širina: 700 mm

Visina: 986 mm

Dubina: 533 mm

Priključak: 3/PE-AC-480V / 50-60 Hz-10,4kW + 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW

Snaga: 11 kW

Težina: 45 kg

Tehnički opis

Težina	45 kg
Visina	986 mm
Snaga	11 kW
širina	700 mm
Dubina	533 mm
Seriya	SU1
Priključak	3/PE-AC-480V / 50-60 Hz-10,4kW + 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stezna naprava

Pribor

Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Osnovni prihvat alata za SK za konusne drške 50 SK	354225 50
Izmjenjiva pločica za svitak SU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Izmjenjiva pločica za svitak SU1 za stezni Ø 3-5 mm	354240 3-5
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Izmjenjiva pločica za svitak SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Osnovni prihvat alata za SK za konusne drške 40 SK	354225 40

Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Jedinica za hlađenje Tip CU1	354215 CU1
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Osnovni prihvat alata za SK za konusne drške 30 SK	354225 30
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Ormar za podgradnju	354290
Izmjenjiva pločica za svitak SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Umetak za hlađenje Rohling	354279
Rashladni uložak 3° za stezni Ø D1 10 mm	354268 10
Rashladni uložak 3° za stezni Ø D1 12 mm	354268 12
Rashladni uložak 3° za stezni Ø D1 3 mm	354268 3
Rashladni uložak 3° za stezni Ø D1 4 mm	354268 4
Rashladni uložak 3° za stezni Ø D1 5 mm	354268 5
Rashladni uložak 3° za stezni Ø D1 6 mm	354268 6
Rashladni uložak 3° za stezni Ø D1 8 mm	354268 8
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 14-16 mm	354260 14-16
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 18-20 mm	354260 18-20
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 6-8 mm	354265 6-8