



Jedinica za hlađenje, Tip: CU1/US



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	354215 CU1/US
GTIN	4062406204358
Razred artikla	31E

Opis

Izvedba:

- Površina za odlaganje umetaka za hlađenje.
- Samostojeća inačica.
- 2 × prisilno navođena kontaktna hladnjaka (bez oštećenja alata!).

Upotreba:

- Za hlađenje prema konturama.

Dio isporuke:

- Uključujući aktivni hladnjak.
- 5 umetaka za hlađenje Ø 6 – 32 mm br. 354260.

Dodatni pribor:

- Odgovarajuća podgradnja br. 354290.
- Rashladni umeci br. 354260 – br. 354279 na popisu zamjenskih dijelova.

Napomena:

Za pogon aktivnog hladnjaka potrebno je 1,4 litara etilglikola (npr. glisantin G48).

Širina: 430 mm

Visina: 902 mm

Dubina: 533 mm

Težina: 39 kg

Aktivni rashladni modul širina: 413 mm

Aktivni rashladni modul visina: 415 mm

Tehnički opis

Aktivni rashladni modul visina	415 mm
Aktivni rashladni modul snaga	0,47 kW
Dubina	533 mm
širina	430 mm
Aktivni rashladni modul dubina	283 mm
Visina	902 mm
Aktivni rashladni modul širina	413 mm
Težina	39 kg
Aktivni rashladni priključak	2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Težina aktivnog rashladnog modula	22 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Pribor za steznu napravu

Pribor

Izmjenjiva pločica za svitak SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Osnovni prihvat alata za PSC za konusne drške 40 PSC	354227 40
Ormar za podgradnju	354290
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Izmjenjiva pločica za svitak SU1 za stezni Ø 3-5 mm	354240 3-5
Osnovni prihvat alata za PSC za konusne drške 63 PSC	354227 63
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Osnovni prihvat alata za SK za konusne drške 40 SK	354225 40

Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Izmjenjiva pločica za svitak SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Osnovni prihvat alata za HSK za konusne drške 40 HSK	354226 40
Osnovni prihvat alata za SK za konusne drške 50 SK	354225 50
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Osnovni prihvat alata za SK za konusne drške 30 SK	354225 30
Osnovni prihvat alata za HSK za konusne drške 32 HSK	354226 32
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Osnovni prihvat alata za HSK za konusne drške 100 HSK	354226 100
Osnovni prihvat alata za HSK za konusne drške 50 HSK	354226 50
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Osnovni prihvat alata za PSC za konusne drške 50 PSC	354227 50
Osnovni prihvat alata za PSC za konusne drške 30 PSC	354227 30
Osnovni prihvat alata za HSK za konusne drške 80 HSK	354226 80
Osnovni prihvat alata za HSK za konusne drške 63 HSK	354226 63
Izmjenjiva pločica za svitak SU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32
Umetak za hlađenje Rohling	354279
Rashladni uložak 3° za stezni Ø D1 10 mm	354268 10
Rashladni uložak 3° za stezni Ø D1 12 mm	354268 12
Rashladni uložak 3° za stezni Ø D1 3 mm	354268 3
Rashladni uložak 3° za stezni Ø D1 4 mm	354268 4
Rashladni uložak 3° za stezni Ø D1 5 mm	354268 5
Rashladni uložak 3° za stezni Ø D1 6 mm	354268 6
Rashladni uložak 3° za stezni Ø D1 8 mm	354268 8
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 14-16 mm	354260 14-16
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 18-20 mm	354260 18-20

Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Rashladni uložak 4,5° za stezni Ø D1 6-8 mm	354265 6-8