

**Garant****Držać za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 10/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260014 10/06
GTIN	4045197797537
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	6 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	10 mm
ISO kod držača	SCACR/L 1010M06
Ukupna duljina L	150 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	10 mm
Veličina drške	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

## Pribor

Stezni vijak tip 1	269021 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500